

ZD420 4 英寸热转印打印机

独特且智能的省时碳带盒，可实现安全无误的即时安装

如果您需要一款易于使用、部署和管理的 4 英寸快速打印机，请选择同类产品中的佼佼者——ZD420。采用全新的碳带盒和更多状态图标，使打印机比以往更加易于使用，并尽可能地延长正常工作时间。ZD420 提供了几乎所有现代有线和无线连接选项并支持众多打印机语言，始终可快速、轻松部署——只需拔下现有的打印机，然后插上 ZD420，即可恢复正常运行。当您需要时，可现场添加新的连接和介质处理选项。通过云监控和管理您的所有 ZD420 打印机，实现无与伦比的管理简便性。可选的斑马客户关爱计划 (Zebra OneCare) 所提供的服务能够大幅度提升 ZD420 打印机的可用性和工作效率，这些由制造商提供的无与伦比的支持服务全面涵盖与设备维护相关的所有支持——从打印头损耗到正常磨损。ZD420——集易用性、灵活性和管理简便性于一身。



突破性的简单易用

ZD420 的功能配置使其成为同类产品中更简单易用的打印机。ZD420 是唯一采用碳带盒的热敏打印机，仅需数秒钟即可安全无误地完成碳带盒的安装——碳带盒只能单向安装，因此可确保每次都能够正确安装。通过碳带上的密码芯片，可随时掌控碳带更换时间。通过五个直观的状态图标（状态、暂停、数据、耗材和网络），您的员工可一目了然地了解需要对打印机采取哪些维护措施，以确保您的 Zebra 打印机始终处于正常工作状态并随时可供使用。

获得当前所需的所有功能—— 在未来需要时轻松添加相应功能

可移动介质传感器为您提供更多介质选项，包括黑标偏离中心的介质、模切孔或多排多列的标签。

ZD420 提供了几乎所有现代连接选项，可适应您当前和未来的技术环境。可选择 USB、自动感应串行接口或 10/100 以太

网和更新的无线选项：Wi-Fi 认证的 802.11ac WLAN 和蓝牙 4.1。可同时支持有线和无线用户。

如果您未来需要添加新的通信或介质处理选项，也不会有任何障碍。只需现场添加串行或以太网连接以及剥纸器或切纸器即可，无需停用 ZD420。成效如何？提供超完善的功能并大幅度地延长正常工作时间。

ZD420 可与现有应用程序和格式向后兼容，并支持 Zebra ZPL 和 EPL 打印机语言和众多非 Zebra 语言，因此，您可以轻松地从小型的 Zebra 或其他品牌打印机进行升级——只需插上 ZD420，即可恢复正常运行。

易于清洁和消毒（适用于医疗保健行业的型号）

ZD420 提供了适用于医疗保健行业的型号，采用可消毒塑料材质和密封的按钮界面，便于清洁和消毒（在医院和诊所中至关重要）。ZD420 可轻松放入空间狭小的药房、化验室和护士站。利用其 300 dpi 打印选项，甚至样本容器和处方上的小标签也清晰易读。

利用 Link-OS 提供无与伦比的管理简便性

ZD420 支持 Zebra Link-OS，这一独特的软件平台使得从任何位置集成、管理和维护您的打印机变得比以往任何时候都更容易。利用这一高度灵活的创新解决方案，您可以通过云来管理位于世界上任何位置的单台打印机、一组特定的打印机或所有打印机。只需将支持 NFC 的移动设备对着 ZD420 轻刷一下，即可访问 Zebra 知识库中丰富的操作指南视频和更多内容，轻松获取所需的信息以快速解决日常打印机问题。



ZD420 —— 集易用性、灵活性和管理简便性于一身。

要了解更多信息，请访问 WWW.ZEBRA.COM/ZD420，或者访问我们的全球联系人目录：WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

ZD420 规格表

| 标准特性 | |
|--|--|
| 热转印打印方式 ZPL 和 EPL 编程语言 用户界面中包含 5 个状态图标和 3 个按钮 USB 2.0, USB 主机 低功耗蓝牙 OpenACCESS™ 设计, 便于安装介质 双层结构 通过 ENERGY STAR 认证 实时时钟 | |
| 物理参数 | |
| 尺寸 | 10.0 英寸 (长) x 8.0 英寸 (宽) x 7.0 英寸 (高) 254 毫米 (长) x 202 毫米 (宽) x 177 毫米 (高) |
| 重量 | 5.0 磅/2.3 千克 |
| 打印机规格 | |
| 分辨率* | 203 dpi (8 点/毫米) 300 dpi (12 点/毫米) (可选) 通过出厂选配或现场更换附件套件可更改分辨率。 可将分辨率从 300 dpi 更改为 203 dpi, 也可从 203 dpi 更改为 300 dpi。 |
| 内存 | 512 MB 闪存; 256 MB SDRAM |
| 最大打印宽度 | 4.09 英寸/104 毫米 (203 dpi 和 300 dpi) |
| 最大打印速度 | 每秒 6 英寸/152 毫米 (203 dpi) 每秒 4 英寸/102 毫米 (300 dpi) |
| 介质传感器 | 全尺寸、可移动的反射式/黑标传感器; 多位置传输式/间隙传感器 |
| 固件 | ZPL II ; EPL 2 ; XML ; ZBI |
| 介质特性 | |
| 最大标签长度 | 39.0 英寸/991 毫米 |
| 最大标签和介质宽度 | 4.65 英寸/118 毫米 |
| 介质卷尺寸 | 5.00 英寸/127 毫米 (外径) 卷芯内径: 0.5 英寸 (12.7 毫米) 和 1.0 英寸 (25.4 毫米) (标配); 1.5 英寸 (38.1 毫米)、2.0 英寸 (50.8 毫米) 和 3.0 英寸 (76.2 毫米) (使用可选适配器) |
| 厚度 | 0.003 英寸/0.08 毫米 - 0.012 英寸/0.305 毫米 (仅限撕扯模式) |
| 介质类型 | 卷筒纸、折叠纸、模切纸、连续纸 (可选黑标)、标牌材料、连续收据纸、腕带 |
| 工作参数 | |
| 工作温度 | 40° 至 105°F/4.4° 至 41°C |
| 储存温度 | -40° 至 140°F/-40° 至 60° |
| 工作湿度 | 10% 至 90% (无冷凝) |
| 储存湿度 | 5% 至 95% (无冷凝) |
| 电气 | 自动可检测 (符合 PFC 规范) 90-265VAC, 50-60Hz; 通过 ENERGY STAR 认证 |

| 选件和附件 | |
|--|---|
| 介质处理 | 可现场安装的剥离器 - 使用标签拾取传感器进行标签剥离与呈递; 可现场安装的切纸器 |
| 通信 | 可现场安装的 RS-232 自动感应串行接口, DB-9; 以太网 - 10/100 内置以太网接口; 出厂选配无线双频: 802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 4.1 |
| 适用于医疗保健行业的型号 | 适用于医疗保健行业的型号采用符合 IEC 60601-1 规范的电源以及医疗用可擦拭塑料材质 |
| 键盘显示单元 | ZKDU 键盘显示单元, 适用于独立打印解决方案 |
| 字体/图形/符号 | |
| 条码比率 | 2:1 和 3:1 |
| 一维条码 | Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2-or 5-digit extensions、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 和 Planet Code |
| 二维条码 | Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF、Aztec |
| 字体和图形 | 16 种内置可扩展 ZPL II 点阵式字体 两种内置可伸缩 ZPL 字体 5 种内置可扩展 EPL2 字体 本机支持 OpenType 字体 兼容 Unicode, 支持多语言, 按需热敏打印 中国设备包含 SimSun 简体中文字体 64 MB 可供用户使用的非易失性存储器, 8 MB 可供用户使用的 SDRAM |
| 打印机耗材 | |
| 采用 Zebra 直接供货的 Zebra 原厂打印机耗材, 确保 Zebra 打印机始终处于正常工作状态。 | |
| 法规 | |
| <ul style="list-style-type: none"> IEC 60950-1、EN55022 Class B、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、FCC Class B、ICES-003、FCC 15.209; 15.247(d)、IC RSS 247、EN 300 328、EN 301 893、EN 62311、cTUVus CE Marking、VCCI、C-Tick、S-Mark、CCC、CU、BSMI、KCC、SABS、IN-Metro、BIS、NOM | |
| 软件工具 | |
| <ul style="list-style-type: none"> Link-OS : 文档设计: 使用业务数据和 Zebra 直观的即插即印设计工具, 快速设计自定义的打印解决方案。 设备集成: Zebra 提供的应用程序和产品可以帮助您将 Zebra 设备集成到现有系统。 设备管理: 借助 Zebra 的设备管理工具套件, 管理本地和全球的打印操作。 开发者工具: 为您提供创建自己的应用程序所需的工具, 包括文档、源代码、编程语言、模板等。 | |
| 推荐的服务 | |
| 斑马客户关爱计划心畅服务 (Zebra OneCare Select) | |

ZD420 是以下应用领域中的理想选择:

- 轻工业制造
- 代理标签/铭牌
- 产品标签
- 服装标签
- 交通运输与物流
- 资产标签
- 医疗保健
- 化验室和样本标签
- 资产标签
- 血袋和输液袋标签
- 无菌服务
- 零售
- 资产标签
- 货架标签
- 记录标签
- 政府机构
- 资产标签
- 记录标签
- 服务业
- 服务提示标签

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: 4009201899

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 contact.apac@zebra.com 咨询)

©2016 ZIH Corp 和/或其附属机构。保留所有权利。Zebra 和标志性的 Zebra 斑马头像是 ZIH Corp. 的注册商标, 已在全球多个司法管辖区注册。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



| 上海 | 北京 | 广州 | 成都 | 南京 | 武汉 | 深圳 | 香港 | 台北 |
|---|---|--|--|---|---|--|--|---|
| 上海市延安中路 1228 号 静安嘉里中心办公楼三座 21 层 2105 室 200040 电话: +86 21 6010 2222 传真: +86 21 6288 8393 | 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 305-309 室 100013 电话: +86 10 5822 4100 传真: +86 10 5957 5141 | 广州市林和西路 9 号 耀中广场 B3412-3415 室 510610 电话: +86 20 3810 7798 传真: +86 20 3810 7783 | 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1511 室 610041 电话: +86 28 8333 7630 传真: +86 28 8556 6582 | 南京市鼓楼区汉中路 2 号 金陵世贸中心 1262-1264 室 210005 电话: +86 25 8576 8887 传真: +86 25 5857 9887 | 武汉市武昌区中南路 7 号 中商广场写字楼 A 座 1817 室 430071 电话: +86 27 8773 7490 传真: +86 27 8773 7493 | 广东省深圳市福田区中心 四路一号嘉里建设广场 第一座 1704 室 518048 电话: +86 755 3305 3911 传真: +86 755 3651 3950 | 香港九龙尖沙咀 广东道 5 号 海洋中心 7 楼 712 室 电话: +852 5803 3700 传真: +852 2157 0333 | 台北市信义区松高路 9 号 统一国际大楼 13 楼 110 电话: +886 2 87299300 传真: +886 2 87299388 |